
Adatlap

# HDC KIT HE-QT 06.100 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




A HDC-készletek standardizált készletek a teljes dugaszolható csatlakozók szereléséhez .
A HDC-készletek általában egy papa betétből, egy mama betétből, egy házból, egy tömítőgyűrűből és egy tömszelencéből állnak. A Weidmüller standard csatlakozókombinációk választékát kínálja metrikus vagy PG kábelátvezetés-menettel.
A SNAP IN csatlakozással a vezeték csatlakozási szintje már nyitva van, és a csupaszított vezeték egyszerűen beilleszthető. A véghelyzetben a szabadalmaztatott rögzítési mechanizmus automatikusan zár.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Rendelési szám | 8000134353 |
| Típus | HDC KIT HE-QT 06.100 M |
| GTIN (EAN) | 4099987015486 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## HDC KIT HE-QT 06.100 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 334 g |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 100 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076 |

### Verzió

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tömszelencék száma | 1 | Kábelbevezetések mérete | M 20 |
| Felső kábelbevezetések száma | 0 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 |
| Csatlakozás típusa | SNAP IN | Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel |
| Telepítési szerkezeti méret | 3 | Tömítés | NBR |
| BG | 3 | | |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65 |
| Sorozat | HE | | |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 6 | Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 3 | Alapanyag | alumínium présöntvény |
| Sorozat | HE | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 500 V |
| Névleges áram (DIN EN 61984) | 24 A | BG | 3 |

### Változat

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kés mérete, hornyos (csavaros csatlakozás) | SD 0.6 x 3.5 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 16 |
| Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 10 mm | Csatlakozás típusa | SNAP IN |
| Telepítési szerkezeti méret | 3 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 20 |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 2.5 mm² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 1 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2.5 mm² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 1 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1 mm² |
| Felületi minőség | Porbevonatos | Alapanyag | alumínium présöntvény |
| BG | 3 | | |

# HDC KIT HE-QT 06.100 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

# HDC KIT HE-QT 06.100 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SPB-M 3 | Változat |
| Rendelési szám | 1203600000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Qty. | 100 ST | |