


PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Fotovoltaikus erőművel összekapcsolás megbízható és biztonságos ipari kommunikációs eszközökkel. A fotovoltaikus projektek és az ipari kommunikáció terén szerzett széleskörű tapasztalatait ötvözte a Weidmüller, hogy létrehozza a fotovoltaikus kommunikációs dobozok e portfólióját. Ehhez a portfólióhoz 2 különböző termékínálatot fejlesztettünk ki:

- A „Premium” termékcsalád a legmasszívabb termékünk. Folyamatos csatlakozástechnikát kínál a backup teljesítményrendszerének köszönhetően. Ezáltal pedig egy megoldásban kínál Önnek megbízhatóságot és teljesítményt.
- Az új „Lite” termékcsalád a „Premium” verzió jelcsatlakozását kínálja a helyszínen, de kompakt verzióban.

Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Összeszerelt ház, Communication module, 230 V AC, Túlfeszültségvédelem I, Akkumulátoros, Áramfelügyelet, Felügyeleti komponensek, Határérték-felügyelet, Kommunikációs doboz, RJ45, PoE
Rendelési szám	8000135184
Típus	PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099987006750
Qty.	1 Darab

PV CPC116TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	180 mm	Mélység (coll)	7.0866 inch
Magasság	270 mm	Magasság (coll)	10.6299 inch
Szélesség	360 mm	Szélesség (coll)	14.1732 inch
Nettó tömeg	4326.69 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature -20 °C...35 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6a, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

DC vezetékfelügyelet

Tápellátás	PRO ECO 72W 24V 3A akkumulátor	Felügyeleti funkció	Ipari Ethernet menedzselhető switch RJ45 portokkal, Ipari PC, PoE nem felügyelt befecskendező, Csatlakozás terepi eszközök és a SCADA között RS-485 használatával
------------	-----------------------------------	---------------------	---

DC villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	230 V	Túlfeszültség-védelem, AC oldal	PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, segédérintkező nélkül
Földelés	Közvetlenül a VPU-n	Túlfeszültség-védelem WIA RS485 oldal (vezetékfelügyelet)	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

