

TS15 ST 120 K42**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, Szélesség: 120 mm, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000135661
Típus	TS15 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987101363
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.5 mm	Mélység (coll)	0.2165 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	120 mm	Szélesség (coll)	4.7244 inch
Nettó tömeg	22.26 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartozékok általános információi

Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	Alapanyag	Acél
------------------	--------------------------------------	-----------	------

Általános információ

Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	Alapanyag	Acél
------------------	--------------------------------------	-----------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		