

TS35X15 ST 202 K75 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció**

A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, TS 35 x 15, Szélesség: 202 mm, foglalat nélkül, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000135666
Típus	TS35X15 ST 202 K75 VER
GTIN (EAN)	4099987090049
Qty.	1 Darab

TS35X15 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	202 mm	Szélesség (coll)	7.9527 inch
Hossz	202 mm	Hossz, inch	7.9527 inch
Nettó tömeg	144.84 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Üzemi hőmérséklet
---------------------	---------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1.5 mm	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Alapanyag	Acél	Bélyeg méretei	6,3 x 20 mm

Általános információ

Anyagvastagság	1.5 mm	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Szabványok	A DIN EN 60715 szerint	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Alapanyag	Acél	Bélyeg méretei	6,3 x 20 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		