

HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Abbildung ähnlich

Az egy pólusú differenciál feszültségmérés CVM doboza az ügyfél specifikációi szerint van beszerelve, és gyorsan és egyszerűen telepíthető a helyszínen plug & Play megoldásaink használatával. A Weidmüller további tervezési szolgáltatásai biztonságos és átfogó projektmegvalósítást támogatnak. Az elektrolízis cella élettartama alapvetően fontos a hidrogéntermelés gazdasági hatékonysága szempontjából. Az egyes cellák differenciálfeszültségének felügyelete révén CVM dobozunk döntő mértékben járul hozzá a rendszer hatásfokának növeléséhez. A rendszer az adatelemzésnek köszönhetően felügyelet alatt áll, a felhasználó pedig bármikor megtekintheti a műszaki állapotot, és a CVM doboz használatával felismerhetők az eltérések, illetve előre megtervezhető a szerviz és a karbantartás.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000140763
Típus	HDC KABELADAPTION 80.POL
GTIN (EAN)	4099987067935
Qty.	1 Darab

HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Hossz	10 mm	Hossz, inch	0.3937 inch
Átmérő	17.4 mm	Nettó tömeg	7829.3 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-15 °C ... 80 °C
-------------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Ház tulajdonságai

Pólusszám	80
-----------	----

Általános adatok

Védelmi osztály	IP65
-----------------	------

Standard jellemzők

Változat	tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes
----------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		