

**PV SUNCOVER 20/20/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat
Rendelési szám	<a href="#">8000143243</a>
Típus	PV SUNCOVER 20/20/13
GTIN (EAN)	4099987111829
Qty.	1 Darab

## PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	136.5 mm	Mélység (coll)	5.374 inch
Magasság	224.5 mm	Magasság (coll)	8.8386 inch
Szélesség	241 mm	Szélesség (coll)	9.4882 inch
Nettó tömeg	2000 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



## PV SUNCOVER 20/20/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

### DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

### Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 1I 1O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2914580000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 1 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986542020	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 1I 1O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2882160000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 1 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675675778	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2791930000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675072973	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866300000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603986	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2791920000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072966	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2791950000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675072997	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866310000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603993	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2791940000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072980	
Qty.	1 ST	

## PV SUNCOVER 20/20/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866320000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675604006	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866360000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604044	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866340000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604020	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866330000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675604013	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866370000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604051	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2866350000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604037	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890560000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675878407	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890320000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675877967	
Qty.	1 ST	