

**PV SUNCOVER 20/40/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat
Rendelési szám	<a href="#">8000143247</a>
Típus	PV SUNCOVER 20/40/13
GTIN (EAN)	4099987111867
Qty.	1 Darab

## PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	136.5 mm	Mélység (coll)	5.374 inch
Magasság	224.5 mm	Magasság (coll)	8.8386 inch
Szélesség	441 mm	Szélesség (coll)	17.3622 inch
Nettó tömeg	3237 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



## PV SUNCOVER 20/40/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

### DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

### Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890570000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675878414	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890330000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675877974	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890450000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675878292	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2975530000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 3 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823129	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2975520000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 3 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823112	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2975560000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 3 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823150	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2975550000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 3 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823143	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2975590000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986823181	
Qty.	1 ST	

## PV SUNCOVER 20/40/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tartozékok

Típus	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737600000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824872	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2975540000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 3 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823136	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2975570000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 3 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823167	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 2O 4MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737610000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118824889	
Qty.	1 ST	

### Tűzvédelmi kapcsoló



Biztonságos távoli leállításhoz A fotovoltaikus tetőrendszerekhez szükség lehet egy leválasztó eszközre annál a pontnál, ahol a kábelek az épületbe lépnek, ami az épületben az energiahálózathoz csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a tűzoltók anélkül végezhesék a munkát, hogy feleslegesen veszélyeztetnék magukat. A megtáplálás helyreállításakor a PV Next tűzvédelmi kapcsoló automatikusan visszakapcsolja a PV sztringeket.

### Általános rendelési adatok

Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000111429</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986853614	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000115472</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C
GTIN (EAN)	4099986878853	
Qty.	1 ST	