

**PV SUNCOVER 20/40/13 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat, Leválasztó kapcsoló
Rendelési szám	<a href="#">8000143248</a>
Típus	PV SUNCOVER 20/40/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111874
Qty.	1 Darab

## PV SUNCOVER 20/40/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	136.5 mm	Mélység (coll)	5.374 inch
Magasság	224.5 mm	Magasság (coll)	8.8386 inch
Szélesség	441 mm	Szélesség (coll)	17.3622 inch
Nettó tömeg	3150 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



## PV SUNCOVER 20/40/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

## Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890600000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878445	Leválasztó kapcsoló, Cable gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890360000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878209	Leválasztó kapcsoló, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2890480000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878322	Leválasztó kapcsoló, WM4C
Qty.	1 ST	