

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat
Rendelési szám	8000143251
Típus	PV SUNCOVER 30/30/13
GTIN (EAN)	4099987111904
Qty.	1 Darab

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	136.5 mm	Mélység (coll)	5.374 inch
Magasság	324.5 mm	Magasság (coll)	12.7756 inch
Szélesség	341 mm	Szélesség (coll)	13.4252 inch
Nettó tömeg	3000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

DC generátor összekötő dobozok biztosítókkal



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	2925830000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II.
GTIN (EAN)	4099986642058	Biztosítéktartóval, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	