

MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Migrációs adapterek – Modicon TSX Compact.
A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos migrációt tesznek lehetővé a Modicon TSX Compact kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Rendelési szám | 8000152387 |
| Típus | MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL |
| GTIN (EAN) | 4099987272179 |
| Qty. | ST |

MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 58.8 mm | Mélység (coll) | 2.315 inch |
| Magasság | 139.7 mm | Magasság (coll) | 5.5 inch |
| Szélesség | 50.8 mm | Szélesség (coll) | 2 inch |
| Nettó tömeg | 100 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -20...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -20...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

UL névleges adatok UL

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet UL, max. | 70 °C | Üzemi hőmérséklet UL, min. | -20 °C |
| Üzemi hőmérséklet UL, max. | 50 °C | Tárolási hőmérséklet UL, min. | -20 °C |
| Névleges áram I _{max} . | 40 A | Névleges feszültség, UN | 250 V |

Csatlakozási adatok

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Csatlakozás (terepi oldal) | Modicon TSX Compact 22 pole connector | Csatlakozás a PLC-hez | Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott |
| Pólusszám (mező oldal) | 22 P | | |

Csatlakozási adatok

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| Pólusszám (vezérlő oldal) | 22 pólusú | Csatlakozás (terepi oldal) | Modicon TSX Compact 22 pole connector |
|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------------|-----|
| Üzemi feszültség | 250 V | Max. áram csatornánként | 7 A |
| Összes üzemi áram | 40 A | | |

Szigetelések koordinálása (EN50178)

| | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V | Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyezés súlyossága | 2 | Lökfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) | 2.5 kV |
| Szigetelésvizsgálati feszültség AC | 1.8 kV | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

MBGE ADPT, MOD-TSX COMPACT 22P, METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

