

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Az MiBridge megoldás. Migrációs adapterek – Siemens 505-4232A, 4332 vagy AUGAT 739-0018 PLC. A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak a Siemens 505-4232A vagy 4332 kártyákról más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller U-REMOTE moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000163031
Típus	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
Qty.	ST

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	64.17 mm	Mélység (coll)	2.5264 inch
Magasság	179.66 mm	Magasság (coll)	7.0732 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	9999 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I _{max} .	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
Pólusszám (mező oldal)	40 P		

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	40 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
---------------------------	-----------	----------------------------	--------------------------------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	3.96 A
Összes üzemi áram	40 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.8 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

