

**MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 20 POLE, FUSED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

---

Migrációs adapterek – Modicon 800.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos migrációt tesznek lehetővé a Modicon 800 kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Rendelési szám | 8000168689  |
| Típus          | <a href="#">MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 20 POLE, FUSED</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099987803472   |
| Qty.           | ST  |

## MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 20 POLE, FUSED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 73.7 mm  | Mélység (coll)   | 2.9016 inch |
| Magasság    | 238.1 mm | Magasság (coll)  | 9.374 inch  |
| Szélesség   | 22 mm    | Szélesség (coll) | 0.8661 inch |
| Nettó tömeg | 1000 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -20...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -20...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## UL névleges adatok UL

|                                  |       |                               |        |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet UL, max.    | 70 °C | Üzemi hőmérséklet UL, min.    | -20 °C |
| Üzemi hőmérséklet UL, max.       | 50 °C | Tárolási hőmérséklet UL, min. | -20 °C |
| Névleges áram I <sub>max</sub> . | 40 A  | Névleges feszültség, UN       | 250 V  |

## Csatlakozási adatok

|                            |                                 |                       |                                       |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Csatlakozás (terepi oldal) | Modicon 800, 20 poles connector | Csatlakozás a PLC-hez | Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott |
| Pólusszám (mező oldal)     | 20 P                            |                       |                                       |

## Csatlakozási adatok

|                           |           |                            |                                 |
|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| Pólusszám (vezérlő oldal) | 20 pólusú | Csatlakozás (terepi oldal) | Modicon 800, 20 poles connector |
|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|

## Névleges adatok

|                   |       |                         |       |
|-------------------|-------|-------------------------|-------|
| Üzemi feszültség  | 250 V | Max. áram csatornánként | 6.5 A |
| Összes üzemi áram | 40 A  |                         |       |

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

|                                    |        |                                  |        |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Névleges szigetelési feszültség    | 300 V  | Túlfeszültség kategória          | II     |
| Szennyezés súlyossága              | 2      | Lökfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) | 2.5 kV |
| Szigetelésvizsgálati feszültség AC | 1.8 kV |                                  |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

