Adatlap

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az MiBridge megoldás.
A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást tesznek lehetővé a régi PLC-kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000182746
Típus	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
Qty.	1 Darab

Adatlap

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	25.06 mm	Mélység (coll)	0.9866 inch
Magasság	285 mm	Magasság (coll)	11.2204 inch
Szélesség	24.7 mm	Szélesség (coll)	0.9724 inch
Nettó tömeg	76 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	95%, páralecsapódás nem megengedett		

Névleges adatok

Üzemi feszültség	230 V	Áram csatornánként, max.	5 A
Összes üzemi áram	60 A		

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Impulzus feszültség ellenőrzés (1,2 / 50 ?s) (4. szabvány)	2.5 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		