


KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, egyenes, Magasság: 52 mm, Szélesség: 91 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	8000188265
Típus	KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062243
Qty.	1 Darab

KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2.0472 inch
Szélesség	91 mm	Szélesség (coll)	3.5827 inch
Nettó tömeg	48.24 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS2410 160412
001ISS03

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1.5 mm	Forrasztószem lyukátmérő (D)	7 mm
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Lemezacél

Általános információ

Anyagvastagság	1.5 mm	Telepítési útmutató	Rögzítőlemez
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Lemezacél
Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		