

KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, egyenes, Magasság: 44 mm, Szélesség: 156 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	8000188266
Típus	KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062250
Qty.	1 Darab

KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1.7323 inch
Szélesség	156 mm	Szélesség (coll)	6.1417 inch
Nettó tömeg	72.25 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12 001ISS03

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1.5 mm	Rögzítés típusa	M4 csavar (< 4 mm)
Forrasztószem lyukátmérő (D)	7 mm	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél		

Általános információ

Anyagvastagság	1.5 mm	Rögzítés típusa	M4 csavar (< 4 mm)
Telepítési útmutató	Rögzítőlemez	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		