

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, egyenes, Magasság: 145 mm, Szélesség: 245 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	8000188278
Típus	KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062373
Qty.	1 Darab

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	145 mm	Magasság (coll)	5.7086 inch
Szélesség	245 mm	Szélesség (coll)	9.6456 inch
Nettó tömeg	389.4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12 001ISS03

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1.5 mm	Forrasztószem lyukátmérő (D)	7 mm
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Lemezacél

Általános információ

Anyagvastagság	1.5 mm	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Rögzítőlemez
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Lemezacél
Integrált rögzítést	Csavaros	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		