

KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, egyenes, Magasság: 67 mm, Szélesség: 64 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	8000188281
Típus	KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062403
Qty.	1 Darab

KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	67 mm	Magasság (coll)	2.6378 inch
Szélesség	64 mm	Szélesség (coll)	2.5197 inch
Nettó tömeg	43.82 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1.5 mm	Forrasztószem lyukátmérő (D)	7 mm
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Lemezacél

Általános információ

Anyagvastagság	1.5 mm	Telepítési útmutató	Rögzítőlemez
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Lemezacél
Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		