

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, egyenes, Magasság: 67 mm, Szélesség: 164 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	8000188283
Típus	KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062427
Qty.	1 Darab

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	67 mm	Magasság (coll)	2.6378 inch
Szélesség	164 mm	Szélesség (coll)	6.4567 inch
Nettó tömeg	120.8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1.5 mm	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Forrasztószem lyukátmérő (D)	7 mm	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél		

Általános információ

Anyagvastagság	1.5 mm	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Rögzítőlemez	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél	Integrált rögzítést	Csavaros
Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		