

GRID PROTECTION BOX 4105**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, 400 V, 4 pólusú, TT, TN-S, with enclosure
Rendelési szám	8000194924
Típus	GRID PROTECTION BOX 4105
GTIN (EAN)	4069165129229
Qty.	1 Darab

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Mélység	112 mm	Mélység (coll)	4.4094 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7.874 inch
Szélesség	267 mm	Szélesség (coll)	10.5118 inch
Nettó tömeg	0 g		

Csatlakozás

Pólusszám	4	Vezeték keresztmetszet, max.	4 mm ²
Csatlakozás módja	Csavaros csatlakozás		

Elektromos jellemzők

Kisfeszültségű hálózat	TT, TN-S	Névleges feszültség	400 V
Frekvencia	50 Hz		

Készülékház

Védettségi osztály	II	Elosztó tábla szerelésre alkalmas	Nem
--------------------	----	-----------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszú specifikáció	Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Protection class: IP54. All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 200x267x112 mm. Approval according to low voltage switchgear and
---------------------	---

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2



GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Biztosítás



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeiként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	G 20/6.30A/F	Változat
Rendelési szám	0431400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 ST	