


## Product image



A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécebe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelszétválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Csatlakozóelem-sorkapocs, Csavaros csatlakozás, bézs / sárga, 4 mm <sup>2</sup> , 400 V, 400 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 2, TS 35 |
| Rendelési szám | <a href="#">8014720000</a>  |
| Típus          | DKT 4/35 PT100  |
| GTIN (EAN)     | 4008190131289   |
| Qty.           | 10 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 53.5 mm | Mélység (coll)   | 2.1063 inch |
| Magasság    | 65 mm   | Magasság (coll)  | 2.5591 inch |
| Szélesség   | 6 mm    | Szélesség (coll) | 0.2362 inch |
| Nettó tömeg | 17.56 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...55 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |              |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Alapanyag                | PA 66 | Szín | bézs / sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |              |

## Rendszer specifikációk

|                                    |  |                               |     |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás,<br>Ellenállással | Véglap szükséges              | Nem |
| Potenciálok száma                  | 1                                      | Szintek száma                 | 2   |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                      | Potenciálok száma szintenként | 1   |
| Keresztkötött szintek belül        | Igen                                   | PE-csatlakozás                | Nem |
| Tartósín                           | TS 35                                  | N funkció                     | Nem |
| PE működés                         | Nem                                    | PEN funkció                   | Nem |

## Biztosítások

Kijelző LED nélkül

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |      |                       |                |
|---|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | zárt | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Komponens

|           |       |              |   |
|-----------|-------|--------------|---|
| Elemtípus | Egyéb | 1. komponens | PT 100 hőmérséklet-érzékelő, -50°C ... +100°C |
|-----------|-------|--------------|---|

## Műszaki adatok

## Méretek

|               |       |
|---------------|-------|
| TS 35 eltolás | 33 mm |
|---------------|-------|

## Névleges adatok

|  |                   |  |               |
|--|-------------------|--|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                            | 400 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 400 V             | Névleges áram                                  | 10 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 10 A              | Szabványok                                     | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W        |
| Szennyezés súlyossága                        | 3                 |  |               |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12               |
| Csatlakozási irány   | oldalt               | Meghúzási nyomaték, max.   | 0.7 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 0.4 Nm               | Csupaszolási hossz   | 9 mm                 |
| Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma  | 4                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> | Biztosítócsavar  | M 2.5                |
| Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval   | 2                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0.33 mm <sup>2</sup> | Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)  | 0.33 mm <sup>2</sup> |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000903    | ETIM 9.0    | EC000903    |
| ETIM 10.0   | EC000903    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-14 |             |             |

## Tartozékok

## Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | Q 2 AKZ4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0336400000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A,<br>Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Nem, Szélesség:<br>11.1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190037680              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | Q 3 AKZ4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0336500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A,<br>Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Nem, Szélesség:<br>17.2 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190121730              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Leválasztó dugók




Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | Q 4 AKZ4                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0336600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Nem, Szélesség: 23.3 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190096656              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | Q 10 AKZ4                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0368600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Nem, Szélesség: 59.9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190056766              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | QB 2 WI RA6 IS             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0482700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm    |
| GTIN (EAN)     | 4008190166021              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | QB 3 WI RA6 IS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0482800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190145217              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levezethető vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## DKT 4/35 PT100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | QB 4 WI RA6 IS             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0482900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A,<br>Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190086169              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Keresztösszekötők




A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékvezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | QB 75/6.2/9/WI             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0526400000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A,<br>Pólusszám: 75, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 0.8 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190099923              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## Logikai modulok



AND, NAND, OR és NOR logikai funkciók moduláris kivitelben, 4 mm<sup>2</sup> névleges keresztmetszettel. Mindegyiken öt, – logikailag kapuzott – bemenet van, amelyet 24 V/20 mA PNP kimenet táplál. A logikai komponenseket sok alkalmazásban lehet használni, beleértve a digitális szenzor/aktuátor-jelek automatikus eszközökhöz való csatlakozását is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AP DKT4 PA                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0687560000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 65 mm, Szélesség: 1.5 mm,<br>V-2, PA 66, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4008190009465              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## DKT 4/35 PT100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | EW 35                      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0383560000</a> | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190181314              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | EWK 1                      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0206160000</a> | Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN)     | 4008190080020              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TSCH 4 AKZ4                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0363360000</a> | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190136680              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |

## Tartozékok

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                     |
| Típus          | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0215700000</a> | Tartozékok, Aljzat                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190184872              |                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                     |

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0266800000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs), 2.50 mm, Mélység: 3.8 mm, Szélesség: 4.5 mm, Magasság: 14 mm              |
| GTIN (EAN)     | 4008190084899              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |
| Típus          | BFSC M2.5X18 PA/RT         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0303300000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs), 2.50 mm, Poliamid 66, Mélység: 3.8 mm, Szélesség: 4.5 mm, Magasság: 18 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190040673              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |

## Tartozékok

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | VL 2 AKZ4/DK4              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0446700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190055486              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | VH 10/4/2.8 AKZ4           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0446600000</a> | Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 4, Magasság: 4, Mélység: 10, Pólusszám: 1, Cu Zn                           |
| GTIN (EAN)     | 4008190176211              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ISPF QB75 SW               | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">0526700000</a> | Szigetelő profil, Műanyag, fekete |
| GTIN (EAN)     | 4008190093723              |                                   |
| Qty.           | 10 ST                      |                                   |

## DKT 4/35 PT100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Figyelmeztető takaróburkolat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | AD 4 AKZ4                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0303400000</a> | Kapocsfedél, sárga, PVC, Magasság: 24.2 mm, Szélesség: 20 mm, Mélység: 1 mm, V-2 |
| GTIN (EAN)     | 4008190068158              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              |  |
| Qty.           | 1000 ST                    |  |

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |