

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált vezérlőkábeleken 10 vagy 40 pólusú aljzattömbök vannak, az IEC 603/1 DIN 41 651 szerint. Ezek a PLC front adapter és az aktív vagy passzív Weidmüller interfészek csatlakoztatására használhatók. Ezek különböző hosszban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P
Rendelési szám	8235410000
Típus	FBK 10/350 RK
GTIN (EAN)	4008190264635
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	211 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-10...70 °C	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Kábelhossz	3.5 m	A következőkhöz:	Digitális jelek
Alapanyag	PVC	Kábel	LiYY kábel
Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P	Pólusok száma, min.	10 pólusú
Csatlakozó, PLC oldal	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P	Vezetékkeresztmetszet	0.14 mm ²

Villamos adatok


Összes áram, max.	3 A	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Névleges feszültség	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Ellenállás	55 mΩ/m

Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Tartozékok

Interfészek kimeneti jelekhez



Az RS F40 vagy RS F10 interfészelemek (32 vagy 8 jelhez) lehetővé teszik egy relé használatát az érzékelőket és terepi aktuátorokat tartalmazó PLC-ből jövő jelek leválasztására.


A fő jellemzők:

- Húzórugós vagy csavaros csatlakozórendszer
- A jelek bájtoknak megfelelően csoportosítva.
- Rendkívül kompakt modulok RS 45 profillal, szabványos TS35 kalapsínre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Típus	RS F40 16RS OUT 24VDC	Változat
Rendelési szám	8224181001	RCL314024, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248063338	
Qty.	1 ST	
Típus	RS F40 16RS OUT 24VDC E	Változat
Rendelési szám	8224191001	RCL314024, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248159888	
Qty.	1 ST	

Közvetlen digitális bementi/kimeneti interfészek



Passzív RS F40 vagy RS F10 interfészelemek 32 vagy 8 jelhez: ezekkel a perifériák (érzékelők és aktuátorok) konfekcionált kábelek használatával hatékonyan csatlakoztathatók a PLC bemeneti/kimeneti moduljaihoz.

A fő jellemzők:

- Húzórugós vagy csavaros csatlakozórendszer
- A jelek bájtoknak megfelelően csoportosítva.
- 1/2/3 vezetékes csatlakozástechnika.
- Rendkívül kompakt modulok RS 45 profillal, szabványos TS35 kalapsínre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Típus	RS F10 I/O8 LD LPK2	Változat
Rendelési szám	8224260000	Interfész, RSF, 1 vezetékes, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190208127	
Qty.	1 ST	

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Interfészek kimeneti jelekhez



Az RS F40 vagy RS F10 interfészelemek (32 vagy 8 jelhez) lehetővé teszik egy relé használatát az érzékelőket és terepi aktuátorokat tartalmazó PLC-ből jövő jelek leválasztására.

A fő jellemzők:

- Húzórugós vagy csavaros csatlakozórendszer
- A jelek bájtoknak megfelelően csoportosítva.
- Rendkívül kompakt modulok RS 45 profillal, szabványos TS35 kalapsínre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Típus	RS F10 8R OUT 24VDC	Változat
Rendelési szám	8329800000	DOLD OW5691, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190337216	
Qty.	1 ST	

Front adapter PLC S7-hez



A homlokplapi adapter gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a SIEMENS S7 300/400 I/O modulokhoz. Olcsó csatlakozást biztosítanak az aktív és a passzív interfész-modulok között.

- Konfekcionált vezérlőkábel, 4 x 10 vagy 1 x 40 pólussal
- Tápfeszültség külön betáplálása csavaros csatlakozó sorkapcsokkal
- Potenciálleválasztás dugaszolható keresztösszekötőkkel

Általános rendelési adatok

Típus	SIM S7/400 FB40 2.0M	Változat
Rendelési szám	8335900200	
GTIN (EAN)	4008190915759	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/400 FB40 2.5M	Változat
Rendelési szám	8335900250	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072094	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/400 FB40 3.0M	Változat
Rendelési szám	8335900300	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4032248016426	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	Változat
Rendelési szám	8335910200	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072773	
Qty.	1 ST	

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	Változat
Rendelési szám	8335910250	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073213	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	Változat
Rendelési szám	8335910300	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073497	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	Változat
Rendelési szám	8335910500	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190915704	
Qty.	1 ST	

Közvetlen digitális bementi/kimeneti interfészek



Passzív RS F40 vagy RS F10 interfészelemek 32 vagy 8 jelhez: ezekkel a perifériák (érzékelők és aktuátorok) konfekcionált kábelek használatával hatékonyan csatlakoztathatók a PLC bemeneti/kimeneti moduljaihoz.

A fő jellemzők:

- Húzórugós vagy csavaros csatlakozórendszer
- A jelek bájtoknak megfelelően csoportosítva.
- 1/2/3 vezetékes csatlakozástechnika.
- Rendkívül kompakt modulok RS 45 profillal, szabványos TS35 kalapsínre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Típus	RS F10 I/O8 LMZF	Változat
Rendelési szám	8428870000	Interfész, RSF, 1 vezetékes, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190030582	
Qty.	1 ST	
Típus	RS F40 I/O32 LMZF	Változat
Rendelési szám	8428880000	Interfész, RSF, 1 vezetékes, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190032210	
Qty.	1 ST	
Típus	RS F10 INIT8 LD LMZF	Változat
Rendelési szám	8428890000	Interfész, RSF, 3 vezetékes, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190032005	
Qty.	1 ST	
Típus	RS F40 INIT32 LD LMZF	Változat
Rendelési szám	8428900000	Interfész, RSF, 3 vezetékes, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190030384	
Qty.	1 ST	

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	RS F40 INIT32 LMZF	Változat
Rendelési szám	8430980000	Interfész, RSF, 2 vezetékes, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190036188	
Qty.	1 ST	

Interfészek kimeneti jelekhez



Az RS F40 vagy RS F10 interfészelemek (32 vagy 8 jelhez) lehetővé teszik egy relé használatát az érzékelőket és terepi aktuátorokat tartalmazó PLC-ből jövő jelek leválasztására.

A fő jellemzők:

- Húzórugós vagy csavaros csatlakozórendszer
- A jelek bájtoknak megfelelően csoportosítva.
- Rendkívül kompakt modulok RS 45 profillal, szabványos TS35 kalapsínre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Típus	RS F10 8RS OUT LMZF	Változat
Rendelési szám	8430990000	FUJITSU NYP-24WK, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190027551	
Qty.	1 ST	
Típus	RS F40 32RS OUT LMZF	Változat
Rendelési szám	8431000000	FUJITSU NYP-24WK, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190032753	
Qty.	1 ST	

Front adapter PLC S7-hez



A homlokklapi adapter gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a SIEMENS S7 300/400 I/O modulokhoz. Olcsó csatlakozást biztosítanak az aktív és a passzív interfész-modulok között.

- Konfekcionált vezérlőkábel, 4 x 10 vagy 1 x 40 pólussal
- Tápfeszültség külön betáplálása csavaros csatlakozó sorkapcsokkal
- Potenciálleválasztás dugaszolható keresztösszekötőkkel

Általános rendelési adatok

Típus	SIM S7/300 FB40 2.0M	Változat
Rendelési szám	8433290200	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190094195	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/300 FB40 2.5M	Változat
Rendelési szám	8433290250	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190097424	
Qty.	1 ST	

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SIM S7/300 FB40 3.0M	Változat
Rendelési szám	8433290300	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190113001	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/300 FB40 5.0M	Változat
Rendelési szám	8433290500	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190120252	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	Változat
Rendelési szám	8433310200	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190058494	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	Változat
Rendelési szám	8433310250	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190059941	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	Változat
Rendelési szám	8433310300	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190064204	
Qty.	1 ST	
Típus	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	Változat
Rendelési szám	8433310500	Konfekcionált kábel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190069032	
Qty.	1 ST	

Micro interface digital



Speciális, a MICROSERIE relékhez csatlakoztatandó adapter, 10-pólusú laposkábel-csatlakozóval vagy 15-pólusú Sub-D csatlakozóval.

Általános rendelési adatok

Típus	MI8DO-Z SUB D15S	Változat
Rendelési szám	8773570000	Dugaszolható csatlakozó IEC 60603/DIN41612, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248442102	
Qty.	1 ST	
Típus	MI8DI-Z F10 S	Változat
Rendelési szám	8773530000	Dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248442065	
Qty.	1 ST	

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	MI8DI-Z SUB D 15S	Változat
Rendelési szám	8773490000	Dugaszolható csatlakozó IEC 60603/DIN41612, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248442010	
Qty.	1 ST	
Típus	MI8DI-S SUB D 15S	Változat
Rendelési szám	8773460000	Dugaszolható csatlakozó IEC 60603/DIN41612, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248441990	
Qty.	1 ST	
Típus	MI8DO-S SUB D 15S	Változat
Rendelési szám	8773550000	Dugaszolható csatlakozó IEC 60603/DIN41612, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248442089	
Qty.	1 ST	
Típus	MI8DO-Z F10 S	Változat
Rendelési szám	8773620000	Dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint, Húzórugós csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248442157	
Qty.	1 ST	
Típus	MI8DO-S F10 S	Változat
Rendelési szám	8773600000	Dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248442133	
Qty.	1 ST	
Típus	MI8DI-S F10 S	Változat
Rendelési szám	8773510000	Dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248442034	
Qty.	1 ST	

Konfekcionált vezérlőkábel



A konfekcionált vezérlőkábeleken 10 vagy 40 pólusú aljzattömbök vannak, az IEC 603/1 DIN 41 651 szerint. Ezek a PLC front adapter és az aktív vagy passzív Weidmüller interfészek csatlakoztatására használhatók. Ezek különböző hosszban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	FBK 40/500 RK	Változat
Rendelési szám	8235350000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 40/100 RK	Változat
Rendelési szám	8216350000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
Qty.	1 ST	

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	FBK 10/500 RK	Változat
Rendelési szám	8235440000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 10/400 RK	Változat
Rendelési szám	8235420000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264642	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 10/200 RK	Változat
Rendelési szám	8235380000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 40/300 RK	Változat
Rendelési szám	8216390000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 40/150 RK	Változat
Rendelési szám	8216360000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 40/400 RK	Változat
Rendelési szám	8216410000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 40/200 RK	Változat
Rendelési szám	8216370000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 40/350 RK	Változat
Rendelési szám	8216400000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
Qty.	1 ST	
Típus	FBK 40/250 RK	Változat
Rendelési szám	8216380000	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264680	
Qty.	1 ST	