


AP MCZ1.5 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocs-formátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Véglap, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX szürke-bézs, Véglap, Szélesség: 1.5 mm
Rendelési szám	8389030000
Típus	AP MCZ1.5 1674
GTIN (EAN)	4008190386849
Qty.	50 Darab

AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	55.85 mm	Mélység (coll)	2.1988 inch
Magasság	91 mm	Magasság (coll)	3.5827 inch
Szélesség	1.5 mm	Szélesség (coll)	0.0591 inch
Hossz	0 mm	Nettó tömeg	5.96 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház tulajdonságai

Pólusszám	5
-----------	---

Szerelvény tulajdonságai

Pólusszám	5
-----------	---

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag csoport	IIIa
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PA 66/6
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI		

Általános adatok

Szín	szürke-bézs	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Tartósín	TS 35	Színskála (hasonló)	
Tokozási opció	Igen		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Drawings

Rajz

