

POS-4P M12 M20 300MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Pozicionáló dugaszoló csatlakozó, M12, tű, egyenes, Pólusszám: 4
Rendelési szám	8425940000
Típus	POS-4P M12 M20 300MM
GTIN (EAN)	4032248119837
Qty.	1 Darab

POS-4P M12 M20 300MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	71.71 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	0.3 m	Köpeny színe	ezüst
Érkeresztmetszet	1.5 mm ²	árnyékolt	Nem
Halogén	Nem	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Köpeny anyaga	Nikkelezett CuZn	Színkód gyűű	Barna, Kék, Fekete
Pólusok száma	4		

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	LED	Nem
Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67
Kábelcsavarzat	M 20	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C

Általános adatok

Pólusszám	4	Kábelhossz	0.3 m
Kódolás	A kódolású	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	Köpeny színe	ezüst
Érkeresztmetszet	1.5 mm ²	Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Kábelcsavarzat	M 20
Alapanyag	Cu Zn	Viselkedés tűzben	V2
1. csatlakozás	M12	2. csatlakozás	Flying wires
Köpeny anyaga	Nikkelezett CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C
Vezeték külső átm.	-		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Póluskiosztás
