

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Változat	Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 15 V UC...30 V UC , Névleges kapcsolási feszültség: 0...30 V DC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	8576350000
Típus	SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
GTIN (EAN)	4032248230525
Qty.	15 Darab

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	29.2 mm	Magasság (coll)	1.1496 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0.5118 inch
Nettó tömeg	16.87 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...50 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...50
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	15 V UC...30 V UC	Névleges vezérlőáram	9 mA DC (±10%)
Névleges teljesítmény	220 mW	Állapotjelző	Nem
Bemenő frekvencia	10 Hz		

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	0...30 V DC	Névleges áram	5 A
Névleges kapcsolási áram	5 A	Bekapcsolási késleltetés	< 2 ms
Kikapcsolási késleltetés	< 20 ms	Feszültségesés max. terhelésnél	≤ 0,5 V
Szivárgási áram	< 1 mA	Rövidzárlatbiztos	Nem
Érintkező típusa	1 NO contact (Bipolar transistor)	max. kapcsolási frekvencia (DC vezérlőfeszültség)	10 Hz

Általános adatok

Szín	Világoskék
------	------------

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal	> 8 mm	Lökőfeszültség	2,5 kV (1,2/50 µs)

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-37-16-04