


## MAZ DC/DC SELECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### MCZ: The smallest solution

- The smallest analogue signal converter in terminal block format on the market
- Space-saving conversion of analogue signals in the control cabinet thanks to the slim, 6 mm wide module width
- Simple wiring with plug-in cross-connectors

### Általános rendelési adatok

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Változat       | MICROSERIES, jelátalakító/-leválasztó |
| Rendelési szám | <a href="#">8594840000</a>            |
| Típus          | MAZ DC/DC SELECT                      |
| GTIN (EAN)     | 4032248252473                         |
| Qty.           | 1 Darab                               |

## MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E175400                     |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E345958                     |
| Tanúsítvány száma (EAC)   | E346097                     |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 97.8 mm | Mélység (coll)   | 3.8504 inch |
| Szélesség   | 6.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.2402 inch |
| Hossz       | 92 mm   | Hossz, inch      | 3.622 inch  |
| Nettó tömeg | 43 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                  |   |                   |              |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------|
| Tárolási hőmérséklet             | -20 °C...85 °C                            | Üzemi hőmérséklet | 0 °C...55 °C |
| Páratartalom üzemi hőmérsékleten | 0...95% (páraleszapódás nem megengedett ) |                   |              |

## Meghibásodási valószínűség

|                          |           |      |       |
|--------------------------|-----------|------|-------|
| SIL az IEC 61508 szerint | Egyik sem | MTTF | 440 a |
|--------------------------|-----------|------|-------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702 |

## Általános adatok

|                       |                                   |                        |  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Pontosság             | < 0,5% a végértékre vonatkoztatva | Védelmi osztály        | IP20                                   |
| Tápfeszültség         | 24 V DC ± 15 %                    | Tartósín               | TS 35                                  |
| Áramfelvétel          | ca. 0,6 W                         | Hőmérséklet együttható | ≤ 150 ppm/K a végértékre vonatkoztatva |
| Névleges áramfelvétel | 1.5 VA                            |                        |  |

## Szigetelések koordinálása

|   |                |   |                   |
|---|----------------|---|-------------------|
| EMC szabványok                                  | DIN EN 61326   | Túlfeszültség kategória                               | II                |
| Szennyezés súlyossága                           | 2              | Galvanikus leválasztás                                | 3-utas leválasztó |
| Szigetelési feszültség bemenet vagy kimenet/sín | 500 Veff / 1 s | Szigetelés feszültség bemenet vagy kimenet/tápellátás | 500 Veff / 1 s    |
| Szigetelési feszültség                          | 500 Veff / 1 s | Névleges feszültség                                   | 50 V              |

## MAZ DC/DC SELECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Csatlakozási adatok

|   |                       |   |                     |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| Csatlakozás típusa                              | Húzórugós csatlakozás | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>   | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |

### Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002653    | ETIM 9.0    | EC002653    |
| ETIM 10.0   | EC002653    | ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-01-20 |             |             |


**MAZ DC/DC SELECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Elektromos szimbólum**



## MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | EW 35                      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0383560000</a> | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190181314              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetkezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/4 RT                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794010000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233809              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/3 RT                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1793980000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233779              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794050000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248234011              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/2 RT                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1793950000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233748              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |

## MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/10 SW               | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794060000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248234059              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/41 RT               | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794070000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248234141              |                                   |
| Qty.           | 10 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/41 SW               | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794090000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248234165              |                                   |
| Qty.           | 10 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/2 SW                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1793970000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233762              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/41 BL               | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794080000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248234158              |                                   |
| Qty.           | 10 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/10 RT               | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794040000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248234004              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/3 SW                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794000000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233793              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794020000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233816              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1793960000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233755              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1793990000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233786              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |

## MAZ DC/DC SELECT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/4 SW                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1794030000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248233915              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkek az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/6 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1828450000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248350513              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 ST                     |   |