


RS RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS RJ45 interfész-választék egyszerű és kényelmes alternatíva a modemek, útválasztók, számítógépek, vagy más kommunikációs eszközök és az elektromos szekrényekben már meglévő komponensek összekötéséhez.

Ezek az árnyékolt 8-pólusú RJ45 csatlakozók csavaros csatlakozókhoz való adaptálására, vagy 2 adatvonal összekötésére használhatók. A modulok hagyományos TS35 kalapsínre szerelhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Interfész, RS RJ45, RJ45 csatlakozó, 8 pólusú, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám	8611320000
Típus	RS RJ45
GTIN (EAN)	4032248272419
Qty.	10 Darab

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E141197

Méretek és tömegek

Mélység	48 mm	Mélység (coll)	1.8898 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	34.88 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	0...55 °C
----------------------	-------------	-------------------	-----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

UL névleges adatok UL

Névleges áram, IN	1 A	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Névleges áram I _{max} .	1 A
Névleges feszültség, UN	50 V		

Csatlakozási adatok

Átviteli sebesség	Cat 5 100 MBit/s	Pólusszám (vezérlő oldal)	8 pólusú
Csatlakozás (terepi oldal)	LM2N 3,5 mm	Érintkező anyaga (vezérlő oldal)	Foszforbronz 6μ AU
Földelés	Igen	Csatlakozás a vezérlő oldalán	RJ45 csatlakozó

Névleges adatok

Névleges feszültség	50 V	Névleges áram csatlakozásonként	1 A
Összes üzemi áram	1.5 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	<50 V AC
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 μs)	0.8 kV	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.35 kV

Csatlakozó mező

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 28	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Hüvely műanyag gallérral, max.	0.75 mm ²	Flexibilis hüvellyel, min.	0.5 mm ²
Flexibilis, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Tömör, max. H05(07) V-U	1.5 mm ²	Tömör, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Csupaszolási hossz	5 mm	Meghúzási nyomaték, max.	0.25 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.2 Nm	Rögzítési tartomány, max.	2.08 mm ²

RS RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok**


Rögzítési tartomány, min.	0.08 mm ²	Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14
---------------------------	----------------------	----------------------------------	--------

Standard features

Kivitel	RJ45- hüvelyes csatlakozó
---------	---------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		



Tartozékok

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EWK 2	Változat
Rendelési szám	0199360000	Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 ST	

Acél




Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Változat
Rendelési szám	0383400000	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
GTIN (EAN)	4008190088026	
Qty.	40 M	

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	0383560000	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 ST	

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Változat
Rendelési szám	0498000000	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190042493	
Qty.	20 M	