


MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Csak a fennmaradó
készlet érhető el, Ne
használja a terméket új
fejlesztésekhez

A kép illusztráció



Általános rendelési adatok

Változat	TC-leválasztó-átlakaító, Konfigurálható, Input : Temperature, PT100 (2 vezetékes), PT100 (3 vezetékes), Output : 4-20 mA
Rendelési szám	8615240000
Típus	MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT
GTIN (EAN)	4032248277407
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2024-10-29T00:00:00+01:00
Alternatív termék	ACT20M-TC-AQ-X-P

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méretetek és tömegek

Mélység	97.8 mm	Mélység (coll)	3.8504 inch
Szélesség	6.1 mm	Szélesség (coll)	0.2402 inch
Hossz	92 mm	Hossz, inch	3.622 inch
Nettó tömeg	36.08 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C...55 °C
----------------------	----------------	-------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Bemenet

Szenzor	Hőelem, J típus	Bemenetek darabszáma	1
Bemeneti feszültség	0...1 V DC	Hőmérséklet bemeneti tartomány	0...700 °C

Kimenet

Kimenetek száma	1	terhelő impedancia feszültsége	≥ 10 kΩ
Terhelő impedancia árama	≤ 400 Ω @ 24 V	Szakadásérzékeléssel	Kimeneti érték: > 20 mA, >10 V
Kimenő feszültség, megjegyzés	0...10 V / 0...5 V	Kimenő áram	0...20 mA, 4...20 mA

Általános adatok

Pontosság	< 0,7 % a mérési tartományra vonatkoztatva	Védelmi osztály	IP20
Tápfeszültség	24 V DC ± 10 %	Linearitás	Igen
Lépés válaszüideje	<0,7 s	Tartósín	TS 35
Áramfelvétel	ca. 0,6 W	Hőmérséklet együttható	≤ 250 ppm/K a végértékre vonatkoztatva
Konfiguráció	DIP-kapcsoló	Üzemi magasság	≤ 2000 m

Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	1,5 kV	EMC szabványok	EN 55011, EN 61000-6 -/2, EN 61326
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Galvanikus leválasztás	2-utas leválasztó	Szigetelési feszültség bemenet vagy kimenet/sín	500 Veff
Szigetelés feszültség bemenet vagy kimenet/tápellátás	500 Veff	Szigetelési feszültség	500 Veff / 1 s
Névleges feszültség	100 V		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	5 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	1.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		


MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Elektromos szimbólum




MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	0383560000	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 ST	

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4N/4 RT	Változat
Rendelési szám	1794010000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233809	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/3 RT	Változat
Rendelési szám	1793980000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233779	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1794050000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234011	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/2 RT	Változat
Rendelési szám	1793950000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233748	
Qty.	60 ST	

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/10 SW	Változat
Rendelési szám	1794060000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234059	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/41 RT	Változat
Rendelési szám	1794070000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234141	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/41 SW	Változat
Rendelési szám	1794090000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234165	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/2 SW	Változat
Rendelési szám	1793970000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233762	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/41 BL	Változat
Rendelési szám	1794080000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234158	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/10 RT	Változat
Rendelési szám	1794040000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234004	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/3 SW	Változat
Rendelési szám	1794000000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233793	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1794020000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233816	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1793960000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233755	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1793990000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233786	
Qty.	60 ST	

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/4 SW	Változat
Rendelési szám	1794030000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233915	
Qty.	60 ST	

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 10/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1828450000	WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248350513	Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
Qty.	600 ST	