

CP NT3 600W 24V 25A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A CP NT3 tápellátások hat változatban kaphatók a 250 - 1000 W teljesítmény-osztályban.

A primer oldali $\pm 5\%$ -os leágazás három lehetséges névleges feszültséget eredményez: 380 V, 400 V és 415 V.

A CP NT3 egységek beépített termostátkapcsolóval védettek a túlterhelés és rövidzárlat ellen.

Általános rendelési adatok

Változat	Power supply, unregulated, 24 V
Rendelési szám	8628660000
Típus	CP NT3 600W 24V 25A
GTIN (EAN)	4032248288281
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2017-05-31T00:00:00+02:00

CP NT3 600W 24V 25A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	230 mm	Mélység (coll)	9.0551 inch
Magasság	212 mm	Magasság (coll)	8.3464 inch
Szélesség	108 mm	Szélesség (coll)	4.252 inch
Nettó tömeg	11480 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Bemenet

Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási tartomány	2 x 0.5... 6.0 mm ²
Bemenő frekvencia	50/ 60 Hz	Bemeneti biztosíték	3 x termokapcsoló primer
Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Bemenő feszültség (feszültség üzemmód 3 x 400 V ±5 % bemenet)	
Bemenő áram	1,2 A	Rögzítési tartomány, bemenet, max.	2.5 mm ²
Rögzítési tartomány, bemenet, min.	0.5 mm ²	Rögzítési tartomány, bemenet	2.5 mm ²
Üresjárás bemenő áram	0,15 A	Külső Tartalék biztosíték	3 x 2 A lomha

Kimenet

Kimenő teljesítmény	600 W	Max. maradék hullámosság	< 2 %
Védőáramkör, terhelés oldal	Varisztor	Biztosíték	külső 25 / 26 A lomha
Csatlakozási tartomány	2 x 0.5... 6.0 mm ²	Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás
Kimenő feszültség típusa	DC	Kimenő feszültség, megjegyzés	SELV
Rögzítési tartomány, kimenet, max.	6 mm ²	Rögzítési tartomány, kimenet, min.	0.5 mm ²
Rögzítési tartomány, kimenet	6 mm ²	Kimeneti áram 40 °C-nál	26 A
Kimeneti áram 60 °C-nál	25 A		

Általános adatok

Kisfeszültségű irányelv	73/ 23/ EWG	Hatásfok max. terhelésnél	78%
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Szabványok	DIN EN 60950, DIN EN 61558-2-4, -6, 72/23/ EWG
Védelmi osztály	IP20	Építési szélesség	108 mm
Építési magasság	212 mm	Építési mélység	230 mm
Állapotjelzés	Zöld világítódioda	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges
Ventilátor jel	Nyitott kollektor <30 V/ <5 mA interferencia közben	Teljesítményvesztés	180 W
Rövidzárlat-védelem	Igen		

CP NT3 600W 24V 25A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Szigetelések koordinálása**

Érintésvédelem	BGV A3 szerint	Szigetelés erőssége	4 kV
Szigetelés osztály	B	Védettségi osztály	I

Csatlakoztatási adatok (bemenet)

Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás
--------------------	----------------------

Jeltovábbítás

Állapotjelzés	Zöld világítódíóda
---------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

Elektromos szimbólum

