


Product image

A kép illusztráció

Egyedi relék a RIDERSERIES RCM rendszerben

- 4 váltóérintkező
- Opcionálisan AC- vagy DC-tekercek
- Ellenőrző gombbal

Általános rendelési adatok

| | |
|------------------------|--|
| Változat | RIDERSERIES RCM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 6 A, Dugaszolható csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen |
| Rendelési szám | 8690110000 |
| Típus | RCM570524 |
| GTIN (EAN) | 4032248360772 |
| Qty. | 10 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| Alternatív termék | CRM40524T |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E522350 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 29 mm | Mélység (coll) | 1.1417 inch |
| Magasság | 28 mm | Magasság (coll) | 1.1024 inch |
| Szélesség | 22.5 mm | Szélesség (coll) | 0.8858 inch |
| Nettó tömeg | 28.75 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Ambient temperature | -40 °C...70 °C |
| Üzemi hőmérséklet | | Páratartalom | 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

UL névleges adatok

| | |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E522350 |
|---------------------------|---------|

vezérlő oldal

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 24 V AC | Névleges áram, AC | 41.7 mA |
| Névleges teljesítmény | 1000 mVA | Tekercsellenállása | 192 Ω ± 10 % |
| Állapotjelző | Nem | | |

Terhelés oldal

| | | | |
|---|---|--|---|
| Névleges kapcsolási feszültség | 240 V AC | Névleges áram | 6 A |
| Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0.1 Hz | Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
| Bekapcsolási áram | 12 A / 20 ms | AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 1500 VA |
| DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 144 W @ 24 V | Bekapcsolási késleltetés | ≤ 15 ms |
| Kikapcsolási késleltetés | ≤ 10 ms | Érintkező típusa | 4 CO contact (AgNi) |
| Mechanikai élettartam | AC-tekercs, 20 x 106 kapcsolási ciklusok, DC-tekercs, 30 x 106 kapcsolási ciklusok | Min. kapcsolási teljesítmény | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

Műszaki adatok

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|--|
| Ellenőrző gomb elérhető | Igen | Ellenőrző gomb változata | Rögzíthető állású tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomógomb |
| Mechanical switch position indicator | Igen | Szín | Áttetsző |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|--|------------------|---|--------------------|
| Névleges feszültség | 250 V | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Túlfeszültség kategória | III | Szigetelőanyag csoport | IIIa |
| Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 4 mm | Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 2,5 kVeff / 1 min. |
| Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága | 2 kVeff / 1 min | Nyitott érintkező átütési szilárdsága | 1,2 kVeff / 1 min. |
| Lökőfeszültség | 5 kV (1,2/50 µs) | Védelmi osztály | IP20 |

A jóváhagyások / szabványok további részletei

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Tanúsítvány száma (CSA) | 249409-2426937 | Tanúsítvány száma (VDE) | 40011762 |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E522350 | | |

Csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | Dugaszolható csatlakozás |
|-----------------------------|--------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

Kapcsolási rajz



Csapok alulnézetben

Graph



DC terheléskorlátozási görbe Ohmikus terhelés

Graph



AC üzemi feszültségtartomány

Graph



Elektromos élettartam 250 V AC ohmikus terhelés

Graph



Visszaszabályozási görbe Relay in combination with base

Dimensional drawing



Miscellaneous



Típuskódok

Tartozékok

Aljzatok



reléfoglalatok a RIDERSERIES RCM relékhez

- 2, 3 és 4 váltóérintkező
- Csavaros és bedugható vezetékcsatlakozás
- Standard és kis magasságok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SCM-I 4CO | Változat |
| Rendelési szám | 8869420000 | RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614271 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SCM-I 4CO N | Változat |
| Rendelési szám | 8869390000 | RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614257 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SCM-I 4CO P | Változat |
| Rendelési szám | 8869430000 | RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4032248614288 | |
| Qty. | 10 ST | |

Keresztösszekötő PUSH IN csatlakozású aljzathoz



Keresztösszekötő a RIDERSERIES RCM csatlakozóinak átkötéséhez

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus | SCM-I QV P | Változat |
| Rendelési szám | 8870850000 | RIDERSERIES RCM, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4032248631698 | |
| Qty. | 10 ST | |

RCM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Keresztösszekötő csavaros csatlakozású aljzathoz

Keresztösszekötő a RIDERSERIES RCM csatlakozóinak átkötéséhez



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus | SCM-I QV S | Változat |
| Rendelési szám | 1132080000 | RIDERSERIES RCM, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4032248912193 | |
| Qty. | 10 ST | |

Védőmodul



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Választhatóan csillapító dióddal, védővariszttal, terhelő ellenállással vagy RC-szűrővel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | RIM-I 1 6/230V | Változat |
| Rendelési szám | 8869580000 | RIDERSERIES, Csillapító dióda, Névleges vezérlőfeszültség: 6...230 V |
| GTIN (EAN) | 4032248614523 | |
| Qty. | 10 ST | DC, Dugaszolható csatlakozás |

LED



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Zöld vagy piros LED-del
- Szünetmentes tápfeszültséghez

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | RIM-I 3 24/60VUC | Változat |
| Rendelési szám | 8869610000 | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614554 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | RIM-I 3 24/60VUC GN | Változat |
| Rendelési szám | 8869620000 | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614561 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | RIM-I 3 6/24VUC | Változat |
| Rendelési szám | 8869630000 | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614578 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | RIM-I 3 6/24VUC GN | Változat |
| Rendelési szám | 8869640000 | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614585 | |
| Qty. | 10 ST | |

Védőmodul



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Választhatóan csillapító dióddal, védővariszttal, terhelő ellenállással vagy RC-szűrővel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | RIM-I 3 6/60VAC RC | Változat |
| Rendelési szám | 8869770000 | RIDERSERIES, RC-szűrő, Névleges vezérlőfeszültség: 6...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248606320 | |
| Qty. | 10 ST | |

Védővarisztor



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Védő variszttal
- Szünetmentes tápfeszültséghez

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | RIM-I 4 24VUC VAR | Változat |
| Rendelési szám | 8869710000 | RIDERSERIES, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248606344 | |
| Qty. | 10 ST | |

Tartókengyelek



Tartókengyel RIDERSERIES RCM relékhez.
• Fém és műanyag tartókengyel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus | SCM-I CLIP M | Változat |
| Rendelési szám | 8869450000 | RIDERSERIES RCM, Tartókengyel |
| GTIN (EAN) | 4032248614301 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SCM-I CLIP P | Változat |
| Rendelési szám | 8869440000 | RIDERSERIES RCM, Tartókengyel |
| GTIN (EAN) | 4032248614295 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SCM-I CLIP N | Változat |
| Rendelési szám | 8875620000 | RIDERSERIES RCM, Tartókengyel |
| GTIN (EAN) | 4032248608577 | |
| Qty. | 10 ST | |

ESG 6/15



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú. A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 6/15 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2619940000 | ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | |
| Qty. | 3000 ST | |

ESG 6/17



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.


A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 6/17 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2005100000 | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | |
| Qty. | 3000 ST | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 9/26 SCM-H MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 2558330000 | ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4050118569049 | |
| Qty. | 80 ST | |

Ellendarab

Aljzatok



- reléfoglalatok a RIDERSERIES RCM relékhez
- 2, 3 és 4 váltóérintkező
 - Csavaros és bedugható vezetékcsatlakozás
 - Standard és kis magasságok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SCM-I 4CO | Változat |
| Rendelési szám | 8869420000 | RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614271 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SCM-I 4CO N | Változat |
| Rendelési szám | 8869390000 | RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248614257 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SCM-I 4CO P | Változat |
| Rendelési szám | 8869430000 | RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4032248614288 | |
| Qty. | 10 ST | |