


Product image



Relémodulok kényszervezetett érintkezőkkel
A kényszervezetett érintkezős relék diagnosztikai lefedettsége 99%, és kiválóan alkalmasak biztonsági rendszerekben történő használatra. Az érintkezők mechanikusan reteszelik egymást, így kapcsolási állapotuk mindig szinkronban van. Ez garantálja, hogy a figyelmeztető érintkező ugyanabban a kapcsolási állapotban marad hiba esetén (ha pl. a működő érintkező túlterhelés miatt leolvad). A vezérlő (vagy biztonsági vezérlő) észleli a figyelmeztető érintkezőt, majd összehasonlítja a beállított és a tényleges értékeket. Ha különbséget észlel, intézkedést lehet tenni az emberi élet és a berendezés védelme érdekében.

- Két 6 A-es kényszervezetett váltóérintkező, az EN 61810-3 szabvány szerinti B típus
- A biztonságtechnikában bevált komponens
- 99%-os diagnosztikai lefedés

Általános rendelési adatok

| | |
|------------------------|--|
| Változat | RIDERSERIES FG, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Csavaros csatlakozás |
| Rendelési szám | 8690830000 |
| Típus | SRC 2CO |
| GTIN (EAN) | 4032248361519 |
| Qty. | 10 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-10-30T00:00:00+01:00 |
| Alternatív termék | CSLS 2CO |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 61 mm | Mélység (coll) | 2.4016 inch |
| Magasság | 77.6 mm | Magasság (coll) | 3.0551 inch |
| Szélesség | 15.6 mm | Szélesség (coll) | 0.6142 inch |
| Nettó tömeg | 43.26 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C | Ambient temperature | -40 °C...70 °C |
| Üzemi hőmérséklet | | Páratartalom | 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

UL névleges adatok

| | |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |
|---------------------------|---------|

Terhelés oldal

| | | | |
|---------------|------|------------------|--------------|
| Névleges áram | 12 A | Érintkező típusa | 2 CO contact |
|---------------|------|------------------|--------------|

Általános adatok

| | | | |
|----------|-------|------|--------|
| Tartósín | TS 35 | Szín | fekete |
|----------|-------|------|--------|

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|---|------|---|--------------------|
| Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés 2,5 KVeFF / 1 min. oldal | | Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága | 2,5 KVeFF / 1 min. |
| Védelmi osztály | IP20 | | |

A jóváhagyások / szabványok további részletei

| | | | |
|------------|-------|---------------------------|---------|
| Szabványok | UL508 | Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |
|------------|-------|---------------------------|---------|

Csatlakozási adatok

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|--------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | Csavaros csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 7 mm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 0.5 Nm | Meghúzási nyomaték, max. | 0.8 Nm |


Műszaki adatok

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 2.5 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2.5 mm ² | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. | 0.5 mm ² |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. | 2.5 mm ² | Kés mérete | size PH1 |
| Raszter mm-ben (P) | 5.00 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001456 | ETIM 9.0 | EC001456 |
| ETIM 10.0 | EC001456 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 | | |

Dimensional drawing



Tartozékok

Külön komponensek



Relémodulok kényszervezetett érintkezőkkel
A kényszervezetett érintkezős relék diagnosztikai lefedettsége 99%, és kiválóan alkalmasak biztonsági rendszerekben történő használatra. Az érintkezők mechanikusan reteszelik egymást, így kapcsolási állapotuk mindig szinkronban van. Ez garantálja, hogy a figyelmeztető érintkező ugyanabban a kapcsolási állapotban marad hiba esetén (ha pl. a működő érintkező túlterhelés miatt leolvad). A vezérlő (vagy biztonsági vezérlő) észleli a figyelmeztető érintkezőt, majd összehasonlítja a beállított és a tényleges értékeket. Ha különbséget észlel, intézkedést lehet tenni az emberi élet és a berendezés védelme érdekében.

- Két 6 A-es kényszervezetett váltóérintkező, az EN 61810-3 szabvány szerinti B típus
- A biztonságtechnikában bevált komponens
- 99%-os diagnosztikai lefedés

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | RIM 2 6/24VDC GN | Változat |
| Rendelési szám | 8713720000 | RIDERSERIES FG, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V DC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248389872 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SRC MARK | Változat |
| Rendelési szám | 8693270000 | RIDERSERIES FG, Címke |
| GTIN (EAN) | 4032248364725 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SRC-I CLIP HM RCI | Változat |
| Rendelési szám | 1132090000 | RIDERSERIES RCI, Tartókengyel |
| GTIN (EAN) | 4032248912209 | |
| Qty. | 20 ST | |

Csillagfejű csavarhúzó, Philips



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIK SLIM PH1 X 80 | Változat |
| Rendelési szám | 2749650000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896398 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-PH szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIK PH1 X 80 | Változat |
| Rendelési szám | 2749890000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118897098 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDK PH1 X 80 | Változat |
| Rendelési szám | 2749410000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895636 | |
| Qty. | 1 ST | |

ESG 6/15



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 6/15 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2619940000 | ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | |
| Qty. | 3000 ST | |

Tartozékok

ESG 6/17



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 6/17 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2005100000 | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | |
| Qty. | 3000 ST | |