

## Product image



A kép illusztráció

## Általános rendelési adatok

|                        |   |
|------------------------|---|
| Változat               | RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 3, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, Csavaros csatlakozás |
| Rendelési szám         | <a href="#">8690890000</a>  |
| Típus                  | SCM 3CO   |
| GTIN (EAN)             | 4032248361557   |
| Qty.                   | 10 Darab  |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.  |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-03-31T00:00:00+02:00   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223759                     |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 61.5 mm | Mélység (coll)   | 2.4213 inch |
| Magasság    | 77 mm   | Magasság (coll)  | 3.0315 inch |
| Szélesség   | 27 mm   | Szélesség (coll) | 1.063 inch  |
| Nettó tömeg | 68.4 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                     |   |
|----------------------|----------------|---------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C | Ambient temperature | -45 °C...70 °C  |
| Üzemi hőmérséklet    |                | Páratartalom        | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## UL névleges adatok

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |
|---------------------------|---------|

## Terhelés oldal

|                                |              |  |         |
|--------------------------------|--------------|--|---------|
| Névleges kapcsolási feszültség | 250 V AC     | Névleges áram                            | 12 A    |
| Max. kapcsolási feszültség, AC | 300 V        | AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 3000 VA |
| Érintkező típusa               | 3 CO contact |  |         |

## Általános adatok

|          |       |      |        |
|----------|-------|------|--------|
| Tartósín | TS 35 | Szín | fekete |
|----------|-------|------|--------|

## Szigetelések koordinálása

|                                     |                    |                 |      |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| Átütési szilárdság, bemenet/kimenet | 2,5 KVeff / 1 min. | Védelmi osztály | IP20 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------|

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

|            |       |                           |         |
|------------|-------|---------------------------|---------|
| Szabványok | UL508 | Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |
|------------|-------|---------------------------|---------|

## Csatlakozási adatok

|                             |                      |   |                     |
|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | Csavaros csatlakozás | Meghúzási nyomaték, min.                  | 0.5 Nm              |
| Meghúzási nyomaték, max.    | 0.8 Nm               | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Műszaki adatok**

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete                                      | size PH1            |   |                     |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |

## RCL

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | RIM 3 110/230VUC           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8691030000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás            |
| GTIN (EAN)     | 4032248361717              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 3 110/230VUC GN        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8713770000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás            |
| GTIN (EAN)     | 4032248390144              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 3 24/60VUC             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8691020000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás              |
| GTIN (EAN)     | 4032248361700              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 3 24/60VUC GN          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8713760000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás              |
| GTIN (EAN)     | 4032248390137              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 3 6/24VUC GN           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8713750000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás               |
| GTIN (EAN)     | 4032248390120              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 2 24/60VDC             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8690960000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V DC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248361649              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 2 24/60VDC GN          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8713730000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V DC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248389889              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 2 6/24VDC              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8690950000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V DC, Dugaszolható csatlakozás  |
| GTIN (EAN)     | 4032248361632              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |

## Tartozékok

## Külön komponensek



Relémodulok kényszervezetett érintkezőkkel

A kényszervezetett érintkezős relék diagnosztikai lefedettsége 99%, és kiválóan alkalmasak biztonsági rendszerekben történő használatra. Az érintkezők mechanikusan reteszelik egymást, így kapcsolási állapotuk mindig szinkronban van. Ez garantálja, hogy a figyelmeztető érintkező ugyanabban a kapcsolási állapotban marad hiba esetén (ha pl. a működő érintkező túlterhelés miatt leolvad). A vezérlő (vagy biztonsági vezérlő) észleli a figyelmeztető érintkezőt, majd összehasonlítja a beállított és a tényleges értékeket. Ha különbséget észlel, intézkedést lehet tenni az emberi élet és a berendezés védelme érdekében.

- Két 6 A-es kényszervezetett váltóérintkező, az EN 61810-3 szabvány szerinti B típus
- A biztonságtechnikában bevált komponens
- 99%-os diagnosztikai lefedés

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | RIM 2 6/24VDC GN           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8713720000</a> | RIDERSERIES FG, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V DC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248389872              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |

## RCL

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | RIM 4 110/230VUC           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8691060000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248361748              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 4 110/230VUC GN        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8713800000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248390182              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | RIM 4 24/60VUC GN          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8713790000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás   |
| GTIN (EAN)     | 4032248390168              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |

## SCM 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | RIM 4 6/24VUC              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8691040000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védóvarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248361724              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | RIM 4 6/24VUC GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8713780000</a> | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védóvarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| GTIN (EAN)     | 4032248390151              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | RIM 1 6/230V               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8690940000</a> | RIDERSERIES RCL, Csillapító dióda, Névleges vezérlőfeszültség: 6...230 V, Dugaszolható csatlakozás           |
| GTIN (EAN)     | 4032248361601              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | RIM 3 110/230VAC           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8691000000</a> | RIDERSERIES RCL, RC-szűrő, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V AC, Dugaszolható csatlakozás              |
| GTIN (EAN)     | 4032248361687              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## RCM

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | SCM CLIP M                 | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8691100000</a> | RIDERSERIES RCM, Tartókengyel |
| GTIN (EAN)     | 4032248361809              |                               |
| Qty.           | 10 ST                      |                               |