

## RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat           | RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás |
| Rendelési szám     | <a href="#">8691030000</a>                                                                       |
| Típus              | RIM 3 110/230VUC                                                                                 |
| GTIN (EAN)         | 4032248361717                                                                                    |
| Qty.               | 10 Darab                                                                                         |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.                                                                     |
| Elérhető eddig:    | 2025-06-30T00:00:00+02:00                                                                        |
| Alternatív termék  | <a href="#">CXX L 63G</a>                                                                        |

## RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E223759

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 34.5 mm | Mélység (coll)   | 1.3583 inch |
| Magasság    | 9 mm    | Magasság (coll)  | 0.3543 inch |
| Szélesség   | 12.5 mm | Szélesség (coll) | 0.4921 inch |
| Nettó tömeg | 3.04 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                                                             |                   |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C                                              | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Páratartalom         | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## UL névleges adatok

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |
|---------------------------|---------|

## vezérlő oldal

|                            |                |              |           |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 110...230 V UC | Állapotjelző | Piros LED |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------|

## Általános adatok

|      |        |
|------|--------|
| Szín | fekete |
|------|--------|

## A jóváhagyások / szabványok további részletei


|            |       |                           |         |
|------------|-------|---------------------------|---------|
| Szabványok | UL508 | Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |
|------------|-------|---------------------------|---------|

## Csatlakozási adatok

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | Dugaszolható csatlakozás |
|-----------------------------|--------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

**Kapcsolási rajz****Dimensional drawing**