

RIM 4 6/24VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védóvarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	8691040000
Típus	RIM 4 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248361724
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-03-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	CXX V 71

RIM 4 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223759

Méreték és tömegek

Mélység	34.5 mm	Mélység (coll)	1.3583 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0.3543 inch
Szélesség	12.5 mm	Szélesség (coll)	0.4921 inch
Nettó tömeg	3.2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223759
---------------------------	---------

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	6...24 V UC	Állapotjelző	Piros LED
Védőáramkör	Varisztor		

Általános adatok

Szín	fekete
------	--------

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Szabványok	UL508	Tanúsítvány száma (cURus)	E223759
------------	-------	---------------------------	---------

Csatlakozási adatok


Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Rajzok

Kapcsolási rajz



Dimensional drawing

