

**SRC CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image****Általános rendelési adatok**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Változat               | RIDERSERIES RCL, Tartókengyel |
| Rendelési szám         | <a href="#">8691090000</a>    |
| Típus                  | SRC CLIP LP                   |
| GTIN (EAN)             | 4032248361793                 |
| Qty.                   | 10 Darab                      |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.  |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-03-31T00:00:00+02:00     |
| Alternatív termék      | <a href="#">CXI CLIP P</a>    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1.97 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                      |                |                     |   |
|----------------------|----------------|---------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Ambient temperature | -40 °C...70 °C  |
| Üzemi hőmérséklet    |                | Páratartalom        | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|          |                   |           |         |
|----------|-------------------|-----------|---------|
| Változat | alacsony relékhez | Alapanyag | Műanyag |
| Szín     | fekete            |           |         |

## Szigetelések koordinálása

|                 |      |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP20 |
|-----------------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

**Dimensional drawing**

