


## SRC CLIP HM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Általános rendelési adatok

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Változat               | RIDERSERIES RCI, Tartókengyel |
| Rendelési szám         | <a href="#">8692620000</a>    |
| Típus                  | SRC CLIP HM                   |
| GTIN (EAN)             | 4032248364169                 |
| Qty.                   | 100 Darab                     |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.  |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-03-31T00:00:00+02:00     |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 0.42 g

## Hőmérsékletek

| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet   |
|----------------------|---|
| Páratartalom         | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|          |                |           |     |
|----------|----------------|-----------|-----|
| Változat | magas relékhez | Alapanyag | fém |
| Szín     | ezüst          |           |     |

## Szigetelések koordinálása

Védelmi osztály IP20

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |