


**SCM 4CO Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image****Általános rendelési adatok**

Változat	RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 10 A, Húzórugós csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">8783920000</a>
Típus	SCM 4CO Z
GTIN (EAN)	4032248471423
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-06-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	<a href="#">CSM P 4CO</a>

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E223759

## Méreték és tömegek

Mélység	42.5 mm	Mélység (coll)	1.6732 inch
Magasság	100.5 mm	Magasság (coll)	3.9567 inch
Szélesség	31 mm	Szélesség (coll)	1.2205 inch
Nettó tömeg	75.01 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Ambient temperature	-45 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet		Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223759
---------------------------	---------

## Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Névleges áram	10 A
Max. kapcsolási feszültség, AC	300 V	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	2500 VA
Érintkező típusa	4 CO contact		

## Általános adatok

Tartósín	TS 35	Szín	fekete
----------	-------	------	--------

## Szigetelések koordinálása

Átütési szilárdság, bemenet/kimenet	2,5 KVeff / 1 min.	Védelmi osztály	IP20
-------------------------------------	--------------------	-----------------	------

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

Szabványok	UL508	Tanúsítvány száma (cURus)	E223759
------------	-------	---------------------------	---------

**Műszaki adatok****Csatlakozási adatok**

Vezetékcsatlakozás-technika	Húzórugós csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	1.5 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Kés mérete	0,4 x 2,5 mm		

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

## RCL

## Általános rendelési adatok

Típus	RIM 3 110/230VUC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8691030000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361717	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 3 110/230VUC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713770000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390144	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 3 24/60VUC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8691020000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361700	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 3 24/60VUC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713760000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390137	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 3 6/24VUC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713750000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390120	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 2 24/60VDC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8690960000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul védődiodával, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V DC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361649	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 2 24/60VDC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713730000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul védődiodával, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V DC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248389889	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 2 6/24VDC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8690950000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul védődiodával, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V DC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361632	
Qty.	10 ST	

## SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Külön komponensek



Relémodulok kényszervezetett érintkezőkkel

A kényszervezetett érintkezős relék diagnosztikai lefedettsége 99%, és kiválóan alkalmasak biztonsági rendszerekben történő használatra. Az érintkezők mechanikusan reteszelik egymást, így kapcsolási állapotuk mindig szinkronban van. Ez garantálja, hogy a figyelmeztető érintkező ugyanabban a kapcsolási állapotban marad hiba esetén (ha pl. a működő érintkező túlterhelés miatt leolvad). A vezérlő (vagy biztonsági vezérlő) észleli a figyelmeztető érintkezőt, majd összehasonlítja a beállított és a tényleges értékeket. Ha különbséget észlel, intézkedést lehet tenni az emberi élet és a berendezés védelme érdekében.

- Két 6 A-es kényszervezetett váltóérintkező, az EN 61810-3 szabvány szerinti B típus
- A biztonságtechnikában bevált komponens
- 99%-os diagnosztikai lefedés

## Általános rendelési adatok

Típus	RIM 2 6/24VDC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713720000</a>	RIDERSERIES FG, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V DC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248389872	
Qty.	10 ST	

## RCL

## Általános rendelési adatok

Típus	RIM 4 110/230VUC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8691060000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361748	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 4 110/230VUC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713800000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390182	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 4 24/60VUC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713790000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390168	
Qty.	10 ST	

## SCM 4CO Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	RIM 4 6/24VUC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8691040000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védóvarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361724	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 4 6/24VUC GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8713780000</a>	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Védóvarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248390151	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 1 6/230V	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8690940000</a>	RIDERSERIES RCL, Csillapító dióda, Névleges vezérlőfeszültség: 6...230 V, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361601	
Qty.	10 ST	
Típus	RIM 3 110/230VAC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8691000000</a>	RIDERSERIES RCL, RC-szűrő, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V AC, Dugaszolható csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248361687	
Qty.	10 ST	

## RCM

## Általános rendelési adatok

Típus	SCM CLIP P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8691110000</a>	RIDERSERIES RCM, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248361816	
Qty.	10 ST	
Típus	SCM CLIP M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8691100000</a>	RIDERSERIES RCM, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248361809	
Qty.	10 ST	