
Adatlap

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP20-as T-elem SAI PROFIBUS-DP
Az elosztó a PROFIBUS-DP-hez lehetővé teszi a felhasználónak a kényelmes bekötést a villamos szekrénybe.
A TS32/35-ös sínre szerelhető és a szabványos PROFIBUS-DP vezetékek bekötésére használják. Könyökvezetékek csatlakoztathatók a következő csatlakozókhoz. A könyökvezetékeket a lehető legrövidebbre kell venni. A 8788580000 cikkszám lehetővé teszi Önnek egy elemző/programozó készülék bekötését egy 9-sarkú Sub-D aljzatba.

- A T-elem funkciói
- Jó árnyékolás-érintkező
- Szerény helyigény a buszvezeték bekötéséhez
- Felszerelhető a TS32/35 DIN sínre

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Rendelési szám	8800040000
Típus	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Qty.	1 Darab

Adatlap

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2.7559 inch
Magasság	43 mm	Magasság (coll)	1.6929 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	65.8 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Pólusszám	6	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	4.5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm²
Névleges feszültség	50 V	Védelmi osztály	IP20
Szennyezés súlyossága	2	1. csatlakozás	Profibus-DP T-connector
2. csatlakozás	Csavar	Vezeték külső átm.	-

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz

