

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciális, a MICROSERIE relékhez csatlakoztatandó adapter, 10-pólusú laposkábel-csatlakozóval vagy 15-pólusú Sub-D csatlakozóval.

Általános rendelési adatok

Változat	Adapter, MICRO-interfész, Dugaszolható csatlakozó IEC 60603/DIN41612, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám	8800220000
Típus	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-02-10T00:00:00+01:00

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	27.46 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-20...85 °C	Üzemi hőmérséklet	0...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6aI, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

Csatlakozási adatok

Tápfeszültség	max. 30 V AC/DC
---------------	-----------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	30 V UC	Max. áram csatornánként	0.5 A
Összes üzemi áram	2 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 50 V AC
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.35 kV		

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
--------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		