



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

### Általános rendelési adatok

Változat	Csatlakozódugó, Dugó, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint
Rendelési szám	<a href="#">8808380000</a>
Típus	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

29 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

-40 °C...70 °C

Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	Dugó	Vezetékezés	EIA/TIA T568 A
Szín	Világosszürke	Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Szabadon lengő csatlakozásokhoz, Falra szerelés	Árnyékolás	360° árnyékolás- érintkező
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750


## Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00003EW	Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
-----------------------	------------	----------------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Méretrajz**



## Tartozékok

## ... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz



Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

## Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9202800000</a>	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Qty.	1 ST		

## RJ45 crimp

RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-51 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PM-RJ45-TH	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1963580000</a>	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Csatlakozó vezetékterés-gátló nélkül, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	
GTIN (EAN)	4032248645688		
Qty.	100 ST		

## Sets - RJ45

SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8829450000</a>	Rögzítő peremes aljzat, Kapcsolókarima, 90° le, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8829440000</a>	Rögzítő peremes aljzat, Kapcsolókarima, 90° fel, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8808440000</a>	Rögzítő peremes aljzat, RJ45 modul-aljzat, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8808450000</a>	Rögzítő peremes aljzat, Összekötő-aljzat, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033	
Qty.	1 ST	