



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

### Általános rendelési adatok

Változat	Continuity tester for data cables
Rendelési szám	<a href="#">8808420000</a>
Típus	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	36 mm	Magasság (coll)	1.4173 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Hossz	140 mm	Hossz, inch	5.5118 inch
Nettó tömeg	348.48 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Mérő- és vizsgálókészülék

Tápellátás	9 V laposelem	Kijelző	digitális
------------	---------------	---------	-----------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		