

IE-XM-RJ45/IDC-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítő peremes aljzat, RJ45 modul-aljzat, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Rendelési szám	8808440000
Típus	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Qty.	1 Darab

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 22.39 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás		2. csatlakozás	
Árucikk leírása	RJ45 RJ45 modul-aljzat, egyenes	Összetétel	IDC Szerelőkarima rögítőkerettel és RJ45 modul a következővel: IDC-csatlakozás elvesztésbiztos fedél
Vezetékezés	Színkódolt érintkezőkiosztás a következő szerint: EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Szín	Világosszürke
Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz
Árnyékolás	360°; árnyékolás- érintkező	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAE00003EW Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

Besorolások

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90


IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com


Méretrajz



IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**RJ45 összekötő / modul**

IE dugaszolható csatlakozó, IP20, réz és üvegszálalás optikai kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	IE-XRJ45/IDC	Változat	
Rendelési szám	8808330000	Aljzatbetét, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
Qty.	1 ST		