



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	Csatlakozódugó, Kábelösszekötő, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint
Rendelési szám	8813090000
Típus	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

66.88 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

-40 °C...70 °C

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	Kábelösszekötő	Összetétel	Összekötő RJ45-modullal IDC-csatlakozással
Vezetékezés	Színkódolt érintkezőkiosztás a következő szerint: EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Szín	Világosszürke
Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Köpenyátmérő, min.	6 mm
Köpenyátmérő, max.	9.5 mm	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Szabadon lengő csatlakozásokhoz, Falra szerelés
Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00003EW	Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
-----------------------	------------	----------------------	---------------------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Méretrajz

