

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítő peremes aljzat, Kapcsolókarima, 90° le, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Rendelési szám	8829450000
Típus	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
Qty.	1 Darab

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 50 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45 90°
Árucikk leírása	Kapcsolókarima, 90° le	Összetétel	Szerelőkarima rögzítőkerettel és RJ45-modul, aljzat 90°-os aljzat, lefelé elvesztésbiztos fedél
Szín	Világosszürke	Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0
Kategória	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz	Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAE00003EW Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Besorolások

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com


Méretrajz



IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**RJ45 összekötő / modul**

IE dugaszolható csatlakozó, IP20, réz és üvegszálalás optikai kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	IE-XRJ45/IDC	Változat
Rendelési szám	8808330000	Aljzatbetét, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Qty.	1 ST	