

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Összekötő, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Rendelési szám	8901640000
Típus	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
Qty.	1 Darab

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	36 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...105 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	D
Ház fő anyaga	Fiberglass-reinforced polyamide, Sárgaréz, nikkelezett	Szigetelési ellenállás	100 MΩ
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	M12	Árucikk leírása	Összekötő
Összetétel	M12-hüvelyről M12-hüvelyre	Ház fő anyaga	Fiberglass-reinforced polyamide, Sárgaréz, nikkelezett
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Csatlakozási menet	M12
Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
----------------------	-----------------

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1000 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
Szigetelési ellenállás	100 MΩ

Általános műszaki adatok


Pólusszám	4	Kódolás	D
Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	Fiberglass-reinforced polyamide, Sárgaréz, nikkelezett
Szigetelési ellenállás	100 MΩ	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Technical data**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Drawings

Méretrajz



Méretrajz

