

**IE-TO-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, RJ45-ös csatló kialakítás az IEC 60603-7-51 szerint

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Tartósín-kivezetés, RJ45, Összekötő, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Rendelési szám | <a href="#">8946920000</a>  |
| Típus          | IE-TO-RJ45-C  |
| GTIN (EAN)     | 4032248734801   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E471884                     |

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 52.1 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                        |                   |                                   |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C                    |
| Telepítési hőmérséklet | Páratartalom      | 0&hellip;93% relatív páratartalom |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                   |  |                                     |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Referencia termék                 | <a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>           | 1. csatlakozás                      | RJ45   |
| 2. csatlakozás                    | RJ45                                   | Összetétel                          | Kapcsolható potenciálkötés a modulról / összekötőtől a tartósínhez |
| Vezetékezés                       | Összekötő                              | Szín                                | Világosszürke  |
| Ütésállóság IEC 60512-6-3 szerint | 250 ms <sup>-2</sup>                   | Rezgésállóság IEC 60512-6-4 szerint | 50 ms <sup>-2</sup> szinuszos (9 ... 500 Hz)                       |
| Páratartalom                      | 0&hellip;93% relatív páratartalom      | Ház fő anyaga                       | PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957                                    |
| Kategória                         | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Érintkező anyaga                    | Rugóacél, Ni 1,2 µm  |
| Érintkező felület                 | Au ≥ 0,8 µm                            | Felszerelés típusa                  | TS 35  |
| Árnyékolás                        | Igen                                   | Védelmi osztály                     | IP20   |
| Dugaszolási ciklusok              | 750 (RJ45)                             |                                     |  |

## Villamos tulajdonságok

|   |                |  |                      |
|---|----------------|--|----------------------|
| Átmeneti ellenállás                       | ≤ 20 mΩ        | Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás | ≥ 1500 V AC/DC       |
| Átütési szilárdság, érintkező / érintkező | ≥ 1000 V AC/DC | Szigetelési ellenállás                     | 500 MΩ               |
| Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on        | 1 A            | PoE / PoE+                                 | IEEE 802.3af szerint |


## Általános szabványok

|                      |                |                           |         |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 60603-7-51 | Tanúsítvány száma (cULus) | E471884 |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------|


## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ETIM 10.0   | EC000313    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 |             |             |

**Méretrajz**



**Rajz**



## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 9/11 K MC NE WS        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248402731              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |