


**IE-XR-RJ45/RJ45-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IE dugaszolható csatlakozó, IP20, réz és üvegszálás optikai kábelekhöz

**Általános rendelési adatok**

Változat	Rögzítő peremes aljzat, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), IP20
Rendelési szám	<a href="#">8952950000</a>
Típus	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
Qty.	24 Darab

## IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	21.33 g
-------------	---------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Árnyékolás	360°; árnyékolás- érintkező
Védelmi osztály	IP20	Behelyező erő	≤ 30 N
Dugaszolási ciklusok	750		

## Villamos tulajdonságok

Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5
----------------------	---------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



Méretrajz



Szerelési kivágás

