

AM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csúszoló szerszám PVC kábelekhez

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csúszoló szerszámok
Rendelési szám	9001540000
Típus	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
Qty.	1 Darab

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	33 mm	Mélység (coll)	1.2992 inch
Magasság	157 mm	Magasság (coll)	6.1811 inch
Szélesség	47 mm	Szélesség (coll)	1.8504 inch
Nettó tömeg	120.67 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Burkolat-csupaszolók
-----------------	----------------------


Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	PVC körkábel	Max. vezetékátmérő	25 mm
Min. vezetékátmérő	6 mm	Vágási mélység	4,5 mm-ig állítható
Vezeték-keresztmetszet, max.	490 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	28 mm ²
Megmunkálható kábel	PVC kábelek		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Felhasználási példa



Felhasználási példa



AM 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Tartozékok/cserealkatrészek

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz

**Általános rendelési adatok**

Típus	ERSATZMESSER AM 25/35	Változat	
Rendelési szám	9001530000	Tartozékok, Pót vágókés	
GTIN (EAN)	4008190154813		
Qty.	2 ST		