

KT ZQV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

Általános rendelési adatok

Változat	Egykezes vágószerszám
Rendelési szám	9002170000
Típus	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-12-30T00:00:00+01:00

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0.4724 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1.7323 inch
Szélesség	208 mm	Szélesség (coll)	8.189 inch
Nettó tömeg	280.78 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	A Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőinek sorjamentes vágásához.	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	---	----------	---------------------

Vágószerszámok

Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG)	2 AWG	Vörösréz kábel - tömör, max.	35 mm ²
Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG)	6 AWG	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	16 mm ²
Vörösréz kábel - többeres, max. (AWG)	2/0 AWG	Vörösréz kábel - többeres, max.	70 mm ²
Vörösréz kábel, max. átmérő	14 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		