

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Suitable in situations where cables have to be cut in confined spaces
- Easy handling
- Minimal manual force required
- Release option in every cutting position
- Not suitable for steel wires, steel-armoured cables, aluminium alloys and hard-drawn copper conductors
- Do not cut live conductors

Általános rendelési adatok

Változat	Vágószerszámok, Homlokúvágó
Rendelési szám	9002190000
Típus	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-06-06T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	150 mm	Magasság (coll)	5.9055 inch
Szélesség	360 mm	Szélesség (coll)	14.1732 inch
Nettó tömeg	1642.78 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Front cable cutter for up to 35 mm outer diameter	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	---	----------	---------------------

Vágószerszámok

Kábeltípus	Copper and aluminium cables	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	600 kcmil
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	300 mm ²	Vörösréz kábel - többeres, max. (kcmil)	600 kcmil
Vörösréz kábel - többeres, max.	300 mm ²	Vörösréz kábel, max. átmérő	35 mm
Max. vezetékátmérő	36 mm	Többeres alumínium kábel, max. (kcmil)	600 kcmil
Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	300 mm ²	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	35 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²