

**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">9003500000</a>
Típus	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008 190107 109
Qty.	1 Darab

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5.3149 inch
Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3.2283 inch
Nettó tömeg	106.38 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám 6 készlettel
-----------------	----------------------------------

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel	Max. vezetékátmérő	1.3 mm
Min. vezetékátmérő	0.2 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	18 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	32 AWG	Csupaszolási hossz, max.	7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.03 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Felhasználási példa**



## M-D-STRIPAX +6 MEHA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

## Általános rendelési adatok

Típus	MEHA KP GE M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9003600000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190140274	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP RT M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9003610000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190058272	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP GN M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9003620000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190130527	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP BL M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9003630000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190094256	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP SW M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9003640000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190020507	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP WS M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006970000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248363711	
Qty.	1 ST	